Greep uit de online catalogus

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK

Artikelnummer: 1585058



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1585058

Platte kabelverbinder met QUICKON-snelaansluittechniek, 4-polig, voor het aansluiten van één of twee platte AS-interface-kabels

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 168298
sales group	D063
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 354 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

montage-instructie	De ader dient bij het opnieuw aansluiten boven de laatste aansluitplaats te worden afgeknipt. QUICKON-componenten mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend.
kleur	zwart
aantal polen	4
sleutelwijdte wartelmoer	19 mm
aandraaimoment wartelmoer	3 Nm

sleutelwijdte contactdrager	24 mm
aantal aansluitingen	4
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm²
min. aderdoorsnede massief	0,75 mm²
max. aderdoorsnede massief	1 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16

Gegevens kabel

aderisolatiemateriaal	PVC/PE
aderdiameter incl. isolatie	1,8 mm ... 3 mm

Omgevingsvoorwaarden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C
temperatuur bij kabelaansluiting	-5 °C ... 50 °C

Elektrische gegevens

nominale stroom	15 A
nominale spanning (III/3)	30 V
teststootspanning (III/3)	6 kV

Mechanische gegevens

aansluitfrequentie QUICKON-aansluiting	max. 10 (bij gelijke aderdoorsnede)
categorie slagbelasting	3

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	vernikkeld en vertind
materiaal contactblok	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1205862	MICROFOX SC	Zijkniptang, voor koperdraad tot een diameter van 1,5 mm
1670895	QSS 19	Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 19 mm
1212154	WIREFOX ASI	Striptang, voor platte AS-interface-kabels, willekeurige striplengte

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden