

Verbindungselemente
H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | H0,75/14T ZH HBL |
| Best.-Nr. | 9037610000 |
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau |
| GTIN (EAN) | 4008190493233 |
| VPE | 500 Stück |
| Verpackung | lose |

Verbindungselemente H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite | 14 mm | Breite (inch) | 0,551 inch |
| Nettogewicht | 0,132 g | | |

Technische Daten

| | |
|------------|------------------------|
| Ausführung | Zwillings-Aderendhülse |
|------------|------------------------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Abisolierlänge | 11 mm | Farbcode | Telemecanique |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,7 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm |
| Kragenbreite (B) | 3 mm | Kragenhöhe (A) | 5,5 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm | L1 in mm | 14 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Broschüre/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Engineering-Daten | STEP |

Datenblatt

**Verbindungselemente
H0,75/14T ZH HBL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

