

**Kabelschuh  
LID 2,5M5 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Isolierte Rundstecker aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	LID 2,5M5 R
Best.-Nr.	<a href="#">9200680000</a>
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blau
GTIN (EAN)	4032248410521
VPE	100 Stück

## Kabelschuh LID 2,5M5 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	20,8 mm	Breite (inch)	0,819 inch
Tiefe	6,3 mm	Tiefe (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	0,9 g		

### Verbinder

Außendurchmesser (d)	5 mm	Dimension	ø 5 mm
Dimension (Rundstecker)	ø 5 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	blau	Kunststoffkragendurchmesser (D)	5 mm
Kunststoffkragenlage (b)	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Material/Kunststoff	PVC

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------

**Datenblatt**

**Kabelschuh  
LID 2,5M5 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

