

Zubehör
TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Best.-Nr.	0514570000
Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, mit Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
GTIN (EAN)	4008190980009
VPE	2 m

Zubehör TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Tiefe	7,5 mm	Tiefe (inch)	0,295 inch
Nettogewicht	155 g		

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	5,2 mm	Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	25 mm	Bohrlochdurchmesser	5,2 mm
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm ²	Schlitzabstand	7 mm
Schlitzbreite	6,2 mm	Schlitzlänge	18 mm
Stärke	1 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP

Zubehör TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

