

Kabelmarkierer WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WKM ist ein Markierer für hohe Belastungen mit sicherem Halt am Leiter oder Kabel. Die transparente Tasche gewährleistet einen sicheren Schutz der Kennzeichnung vor Umgebungseinflüssen. Die Befestigung per Kabelbinder erlaubt nahezu sämtliche Leiterquerschnitte. **WKM** gestattet eine Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten, so etwa Laserdruck, Matrixdruck oder Beschriftungsstift STI auf Papier oder Polyesteretiketten.

- Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten
- Flexible Montage mit Kabelbindern für nahezu sämtliche Querschnitte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1631910000
Typ	WKM 8/30
Ausführung	Kabelmarkierer, 30 x 8 mm, Polypropylen, Farbe: transparent
GTIN (EAN)	4008190206666
VPE	50 Stück

Kabelmarkierer WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30 mm	Breite	8 mm
Höhe	3,5 mm	Tiefe	3,5 mm
Nettogewicht	0,61 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	Polypropylen

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

Zulassungen

Zulassungen

**Kabelmarkierer
WKM 8/30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



WKM ist ein Markierer für hohe Belastungen mit sicherem Halt am Leiter oder Kabel. Die transparente Tasche gewährleistet einen sicheren Schutz der Kennzeichnung vor Umgebungseinflüssen. Die Befestigung per Kabelbinder erlaubt nahezu sämtliche Leiterquerschnitte. **WKM** gestattet eine Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten, so etwa Laserdruck, Matrixdruck oder Beschriftungsstift STI auf Papier oder Polyesteretiketten.

- Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten
- Flexible Montage mit Kabelbindern für nahezu sämtliche Querschnitte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1634780000	ESO 7 A4-BOGEN GELB	Klemmenmarkierer, MultiCard, 27 x 6.3 mm, Papier, Farbe: gelb	4008190273361	10 Stück
1670380000	ESO 5 POLY.GELB A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb	4008190430702	10 Stück

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1736181044	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Gerätemarkierer, MultiCard, 20 x 7 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß, steckbar	4008190985950	200 Stück

**Kabelmarkierer
WKM 8/30**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör
ESO Einsteckschilder


Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1670390000	ESO 7 POLY.WEISS A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 27 x 6.3 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4008190430719	10 Stück
1607720000	ESO 7 A4-BOGEN WEISS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 27 x 6.3 mm, Papier, Farbe: weiß	4008190206116	10 Stück
1631350000	ESO 5 DIN A4 GELB BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: gelb	4008190206208	10 Stück
1670370000	ESO 5 POLY.WEISS A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4008190430696	10 Stück
1607710000	ESO 5 DIN A4 WEISS BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: weiß	4008190206109	10 Stück
1670400000	ESO 7 POLY.GELB A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 27 x 6.3 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb	4008190430726	10 Stück