Greep uit de online catalogus

EML (70X32)R SR

Artikelnummer: 0817057

De afbeelding toont de productvariant EML (15X9)R SR



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0817057

Etiket, rol, zilver/mat, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 70 x 32 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 107853
sales group	B130
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39199000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 271 (CAT-5-2013)

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	70 mm
breedte (a)	32 mm
kleur	zilver/mat
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
	polyester
aantal afzonderlijke schildjes	1000
aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145313 THERMOMARK S1
	5145274 THERMOMARK X1.1
druklint	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN ISO 9227:2012-09
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testspecificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
Sterkte folie	50 µm
Sterkte kleefstof	24 µm

Toelatingen

toelatingen UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden