Greep uit de online catalogus

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU

Artikelnummer: 1670248



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1670248

Kabelverbinder voor het verbinden van systeemkabels

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 146504
sales group	D432
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 19 (PC-2002)

Technische gegevens

Algemene gegevens

montage-instructie	De ader dient bij het opnieuw aansluiten boven de laatste aansluitplaats te worden afgeknipt. QUICKON-componenten mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend.
kleur	groen
aantal polen	3
sleutelwijdte wartelmoer	24 mm
aandraaimoment wartelmoer	2,5 Nm
sleutelwijdte contactdrager	24 mm

aantal aansluitingen	3
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16

Gegevens kabel

opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 kl.2-5, min. draaddiameter 0,2 mm
aderisolatiemateriaal	PVC/PE
aderdiameter incl. isolatie	>= 3 mm

Omgevingsvoorwaarden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (bij kabelaansluiting, de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd)

Elektrische gegevens

nominale stroom I_N	17,5 A
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	630 V

Mechanische gegevens

aansluitfrequentie QUICKON-aansluiting	10 (bij een hernieuwde aansluiting van de kabel kan het nodig zijn afdichting en kroon te vervangen)

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	vernikkeld en vertind
materiaal contactblok	PA 66
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Toelatingen

toelatingen cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1670222	Q-PROT13/16	Afsluitdop, voor Pg13/ Pg16, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen
montage		
1670756	Q-SMU PG13,5 SET	Veiligheidsmoer, alleen te verwijderen met steeksleutel, Pg13,5/ SW 24, polarisatie 1
1670963	Q-SMU PG13,5 SET COD2	Veiligheidsmoer, alleen te verwijderen met steeksleutel, polarisatie: 2

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden