

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7440
VDE x 0,3-1,2 Nm
Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288179111	Abmessung:	200x70x40 mm
Teilenr:	05074752001	Gewicht:	220 g
Artikel-Nr:	7400 VDE	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter
- Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm
- Deutlich hör- und spürbares Überraisten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen
- Blitzschneller Austausch der Wechselklingen

Drehmoment-VDE-Handhalter für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt. Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm. Deutlich hör- und spürbares Überraisten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Unbegrenztes manuelles Lösemoment. Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen: Das Griff-/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft




Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes. Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm EN ISO 6789.

Hör- und spürbares Übrasten




Deutlich hör- und spürbares Übrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Unbegrenzt Lösemoment




Unbegrenzt Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Einsetzen der Klinge



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

Entnahme der Klinge



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch	
	05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
	05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
	05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE

05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de