Greep uit de online catalogus

SACC-DSI-M12MS-4CON-M16 SH

Artikelnummer: 1419768



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419768

Sensor-/actorinbouwsteker, 4-polig, M12 SPEEDCON, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 534086
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 251 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M16 x 1,5 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
lengte van de soldeercontacten	6 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Maatschets






Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraaibeveiliging)



Frontaanzicht M12

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden