

Zubehör
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7915060000
Typ	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Ausführung	Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl, 2000 mm, verzinkt
GTIN (EAN)	4032248296279
VPE	2 m

Zubehör TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm	Nettogewicht	300 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Normen	DIN EN 60715
--------	--------------

Maße

Versatz TS 35	10 mm
---------------	-------

weitere technische Daten

Ausführung	mit Langloch	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	--------------	---------------	---------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	---------	-------------	-------

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	5,2 mm	Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	36 mm	Bohrlochdurchmesser	5,2 mm
Einbauhinweis	Direktmontage	Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm ²
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt
Schlitzabstand	11 mm	Schlitzbreite	5,2 mm
Schlitzlänge	25 mm	Stärke	1 mm
Werkstoff	Stahl		

Werkstoffdaten

Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahl
Farbe	grau		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001285	ETIM 3.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-06-04
eClass 5.1	27-14-06-04	eClass 6.0	27-14-11-43
eClass 7.0	27-14-11-43		

Zulassungen

Zulassungen

Zubehör
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Für Montage auf TS 35**

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1723800000	BS 35II KLBUE HOLDER	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl, 35 mm	4008190377038	10 Stück

Zubehör Schirmanschlussklemmen

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1080100000	WSH 5	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 99 mm	4008190965143	10 Stück
1068700000	WSH 1	W-Reihe, Schienenhalter, PA 66 GF 30, 110 mm	4008190118389	10 Stück
1080200000	WSH 6	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 147 mm	4008190965150	10 Stück