



## EINE DER WELTWEIT KLEINSTEN MOBILEN FESTPLATTEN

Eine der weltweit kleinsten externen 2,5" Festplatten - perfekt geeignet für den Einsatz an Ihrem Netbook, Notebook oder Desktop-Computer.

**USB  
RECOPLAY**

SUPPORTS USB RECORDING / PLAYBACK



**STROMVERSORGUNG VIA USB PORT**  
KEIN NETZTEIL ERFORDERLICH



**KEIN LÜFTER – GERÄUSCHARM**  
FLÜSTERLEISER BETRIEB



**USB 3.0 & USB 2.0**  
KANN AN ALLE USB PORTS ANGESCHLOSSEN WERDEN

Designed by Sylvain Willenz



# MOBILE DRIVE **XXS 3.0**

MOBILE FESTPLATTE / 2.5" / USB 3.0

### Kompakte und unkomplizierte Speicherlösung für unterwegs!

Ob Sie Profi- oder Heimnutzer sind: In der heutigen Zeit müssen Ihre wertvollen Daten mobil sein. Freecom bietet hierfür das Mobile Drive XXS 3.0. Kompakt und extrem anwenderfreundlich – diese mobile USB 3.0 Festplatte macht den Transport und Austausch von Daten einfacher als je zuvor. Freecom's neueste Speicherinnovation im absolut handlichen Miniformat ist umgeben von einer passgenauen Hülle aus hochwertigem Gummi und liegt extrem gut in der Hand. Dank der geringen Größe lässt sich diese Speicherlösung selbst in schmalen Hosentaschen verstauen und ist ideal für unterwegs geeignet. Der Anschluss an Notebook oder PC erfolgt über das kompakte USB-Kabel, das sich platzsparend und ohne Kabelgewirr verstauen lässt. Die neue USB 3.0-Schnittstelle sorgt für ultraschnelle Datenübertragungsraten und ist zu 100% kompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Schließen Sie das Mobile Drive XXS 3.0 einfach über das praktische USB-Kabel an den USB-Port Ihres Computers an und schon können Sie Ihre Kalkulationen, Dokumente, Filme, Fotos oder Musik überall verwenden. Die Mobile Drive XXS 3.0 ist zu 100% buspowered und benötigt zur Stromversorgung weder ein Netzteil noch zusätzliche Kabel. Diese elegante 2,5" Festplatte im Miniformat bietet alles, was Sie zum unkomplizierten und verlässlichen Speichern Ihrer Daten brauchen. Freecom entwickelt Produkte für Ihre Bedürfnisse.

### Freecom Mobile Drive XXS 3.0

- Kompakte Größe – passt in jede Tasche
- Spezielle, passgenaue Gummi-Ummantelung für optimale Griffigkeit
- USB 3.0 für ultraschnelle Datenübertragung – auch an USB 2.0 anschließbar
- Inkl. kompaktem USB-Kabel – nie wieder Kabelgewirr
- Buspowered – kein Netzteil erforderlich
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ohne Lüfter, daher absolut leise im Betrieb
- Mitgelieferte Software: Nero BackitUp, Green Button Energy Saver, Hard Drive Eraser (zum Datenschutz), und Formatter (für die einfache Formatierung in FAT 32 / NTFS / HFS+)
- Die perfekte Speicherlösung für jedes Notebook und jeden Desktop-Computer
- Ermöglicht einfache „Drag and Drop“ Backups aller wichtigen Dateien
- Qualitativ hochwertiges und ultra-schlankes Design – nur 12 x 8 x 1.6 cm klein
- Superleicht – wiegt kaum mehr als ein Handy
- Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzter, kostenloser Helpdesk-Support

### Perfekt geeignet für

- Datenspeicherung - Speichern Sie Ihre gesamten Daten wie digitale Fotos, Videos, MP3s und Geschäftsdaten auf dem Mobile Drive XXS 3.0
- Portabilität - Nehmen Sie Ihre Mobile Drive XXS 3.0 überall mit hin und zeigen Sie Ihren Freunden Fotos und Videos oder arbeiten Sie unterwegs an Ihren Arbeitsdateien – Ihre Mobile Drive XXS 3.0 ist immer da, wo Sie sind
- Datenaustausch - Nutzen Sie Ihre Daten auf verschiedenen Computern oder Netzwerken und tauschen Sie sie mit Ihren Freunden und Kollegen aus
- Backup - Sichern Sie Ihre Daten auf der Mobile Drive XXS 3.0 und sie sind bei Systemausfällen, Bedienungsfehlern und vor Viren geschützt
- Archivierung - Archivieren Sie Ihre Daten auf der Mobile Drive XXS 3.0
- Installationen - Kopieren Sie mit Hilfe der Mobile Drive XXS 3.0 Software auf mehrere PCs



### Größe spielt eine Rolle

Suchen Sie eine kleine Festplatte mit größtmöglicher Speicherkapazität? Die Mobile Drive XXS 3.0 ist die ideale Lösung für Sie.



### Ihre wichtigen Dateien immer zur Hand haben

Die Mobile Drive XXS 3.0 von Freecom ist die ideale mobile Festplatte, wenn Sie viel auf Reisen sind oder wenn Sie Ihre Daten immer bei sich haben wollen. Speichern Sie sie auf Ihrer XXS-Festplatte und schon begleiten Sie Ihre geschäftlichen und persönlichen Dateien überall hin.



### Gummi-Ummantelung für mehr Halt


Die Mobile Drive XXS 3.0 - entworfen von dem jungen und mehrfach ausgezeichneten belgischen Designer Sylvain Willenz - hat eine Gummi-Ummantelung, die nicht nur für ein stylisches Aussehen, sondern auch für die notwendige Griffbarkeit sorgt.





## FREecom-QUALITÄT

Seit 1989 steht Freecom für kreative Innovationen und professionelle, digitale Speicherlösungen. Alle Produkte von Freecom werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und zertifiziert, um Kundenzufriedenheit zu garantieren. Unser interner technischer Entwicklungsprozess, die Verwendung von Bauteilen höchster Qualität und deutsche Produktprüfungsstandards gewährleisten überragende Qualität und Zuverlässigkeit. Um den hohen Erwartungen von Firmenkunden zu entsprechen, bietet Freecom umfangreiche Garantien und uneingeschränkten, kostenlosen Helpdesk-Support für seine Produkte.



SPEICHERPLATZ FÜR	500GB	1TB	2TB
MP3-Songs	100.000	200.000	400.000
JPEG-Bilder	330.000	660.000	1.360.000
DVD-Filme	110	220	440
DivX/Xvid-Filme	500	1.000	2.000

Definitionen: 1GB = 1000MB - 1 MP3-Song = ca. 5MB / 1 JPEG-Foto = ca. 1,5MB / 1 DVD-Film = ca. 4,5GB / 1 Xvid/DivX-Film = ca. 1GB.

Ein Teil der Festplattenkapazität wird für vorgeladene Software, Formatierung und andere Funktionen verwendet, ist also nicht für die Datenspeicherung verfügbar. Daher kann es sein, dass Ihr Betriebssystem weniger Gigabyte/Terabyte anzeigt.

### Produktspezifikationen

- SPEICHERKAPAZITÄT:** 500GB, 1TB, 2TB
- SCHNITTSTELLE:** USB 3.0, auch kompatibel mit USB-2,0\*\*-Ports
- FESTPLATTENTYP:** 2,5", geräuscharm, niedriger Energieverbrauch
- DATENÜBERTRAGUNGSRATE:** max. 5000 MBit/s (USB 3.0), theoretische Übertragungsrate\*
- STROMVERSORGUNG:** Stromversorgung über USB-Port, kein Netzteil erforderlich
- ZUVERLÄSSIGKEIT (MTBF):** 50.000 POH
- GEHÄUSE:** Gummi
- ABMESSUNGEN:** 12 x 8 x 1.6 cm
- GEWICHT:** 185 g
- UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:**  
 Betriebstemperatur: 10° C / 35° C  
 Lagertemperatur: -20° C / 70° C

### Mindestsystemvoraussetzungen

- PC:** Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz oder höher, 512 MB RAM oder höher, freier USB-Anschluss\*\*, Windows XP / Vista / 7 / 8
- MAC:** Intel Mac, 256 MB RAM oder höher, freier USB-Anschluss\*\*, Mac OS X v 10.6 oder höher

\* Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Dateigröße, der Computerleistung und dem verwendeten Betriebssystem ab.  
 \*\* Bei Anschluss über USB 2.0 entspricht die Datenübertragungsrate der USB 2.0-Spezifikation.

### Lieferumfang

- Freecom Mobile Drive XXS 3.0 (FAT-32-Vorformatiert)
- Kompaktes USB-Anschlusskabel
- Kurzanleitung für die Installation
- Kostenloser, unbeschränkter Helpdesk-Support
- Zwei Jahre Herstellergarantie

REV1427/30062014/CN

MOBILE DRIVE XXS 3.0	500GB	1TB	2TB
Art.-Nr.	56005	56007	56334
EAN-Code	4021801560056	4021801560070	4021801563347
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz