

**Zubehör**  
**TS 35X15/2.3 2M/CU/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0270100000</a>                              |
| Typ        | TS 35X15/2.3 2M/CU/BK                                   |
| Ausführung | Tragschiene, DIN EN 60715, Kupfer, 2000 mm, unbehandelt |
| GTIN (EAN) | 4008190105136                                           |
| VPE        | 2 m                                                     |

**Zubehör**  
**TS 35X15/2.3 2M/CU/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |          |              |           |
|-------|----------|--------------|-----------|
| Länge | 2.000 mm | Breite       | 35 mm     |
| Höhe  | 15 mm    | Nettogewicht | 1.070,3 g |

**Temperaturen**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

**Bemessungsdaten**

|        |              |
|--------|--------------|
| Normen | DIN EN 60715 |
|--------|--------------|

**Maße**

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 10 mm |
|---------------|-------|

**weitere technische Daten**

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausführung | ohne Langloch | Einbauhinweis | Direktmontage |
|------------|---------------|---------------|---------------|

**Systemkennwerte**

|                |         |             |       |
|----------------|---------|-------------|-------|
| Produktfamilie | Zubehör | Tragschiene | TS 35 |
|----------------|---------|-------------|-------|

**Tragschiene**

|                                                    |                     |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Bemessungsstrom bei PEN-Funktion,<br>max. zulässig | 309 A               | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu<br>Leiter    | 150 mm <sup>2</sup> | Normen        | DIN EN 60715  |
| Oberfläche                                         | unbehandelt         | Stärke        | 2,3 mm        |
| Werkstoff                                          | Kupfer              |               |               |

**Werkstoffdaten**

|            |             |           |        |
|------------|-------------|-----------|--------|
| Oberfläche | unbehandelt | Werkstoff | Kupfer |
| Farbe      | grau        |           |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001285    | ETIM 3.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 5.1 | 27-14-06-04 | eClass 6.0 | 27-14-11-43 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-43 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

**Zubehör**  
**TS 35X15/2.3 2M/CU/BK**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****TSTW**

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ          | Ausführung                                    | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1610110000</a> | TSTW D 4.3   | Zubehör,<br>Tragschienträger, Stahl,<br>97 mm | 4008190185305 | 10 Stück |
| <a href="#">0178100000</a> | TSTW 5/M5    | Zubehör,<br>Tragschienträger, Stahl,<br>72 mm | 4008190059651 | 10 Stück |
| <a href="#">0164000000</a> | TSTW 6/M6    | Zubehör,<br>Tragschienträger, Stahl,<br>72 mm | 4008190095345 | 10 Stück |
| <a href="#">1779100000</a> | TSTW 5/M5 ZN | Zubehör,<br>Tragschienträger, Stahl,<br>72 mm | 4032248169894 | 10 Stück |

**Für Tragschiene TS 35**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ      | Ausführung         | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">0383560000</a> | EW 35    | Zubehör, Endwinkel | 4008190181314 | 50 Stück  |
| <a href="#">1061200000</a> | WEW 35/2 | Zubehör, Endwinkel | 4008190030230 | 100 Stück |
| <a href="#">1059000000</a> | WEW 35/1 | Zubehör, Endwinkel | 4008190172282 | 50 Stück  |

**Zubehör**  
**TS 35X15/2.3 2M/CU/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Schienenhalter**

60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden.  
Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an  
Lösungsvorschlägen.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ  | Ausführung                             | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------|----------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0494920000</a> | SH 2 | Zubehör, Schienenhalter,<br>KrG, 40 mm | 4008190007584 | 10 Stück |

**Zubehör Schirmanschlussklemmen**

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf  
auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung.  
Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den  
Schirmanschlussklemmen, KLBÜ.  
Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**


| Best.-Nr.                  | Typ   | Ausführung                                      | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1080100000</a> | WSH 5 | W-Reihe, Schienenhalter,<br>Wemid, 99 mm        | 4008190965143 | 10 Stück |
| <a href="#">1068700000</a> | WSH 1 | W-Reihe, Schienenhalter,<br>PA 66 GF 30, 110 mm | 4008190118389 | 10 Stück |
| <a href="#">1080200000</a> | WSH 6 | W-Reihe, Schienenhalter,<br>Wemid, 147 mm       | 4008190965150 | 10 Stück |

## Zubehör TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### TST



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ      | Ausführung                                        | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1286600000</a> | TST 2/M5 | Zubehör,<br>Tragschienenenträger, Stahl,<br>84 mm | 4008190144777 | 10 Stück |
| <a href="#">0101700000</a> | TST 2/M6 | Zubehör,<br>Tragschienenenträger, Stahl,<br>84 mm | 4008190069254 | 10 Stück |

### FM



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ       | Ausführung                           | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0687900000</a> | FM 4/TS35 | Zubehör, Montagefuß,<br>Stahl, blank | 4008190086459 | 40 Stück |