

**Zubehör**  
**TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Best.-Nr.	<a href="#">0514510000</a>
Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, mit Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
GTIN (EAN)	4008190116620
VPE	1 m

## Zubehör TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Tiefe	7,5 mm	Tiefe (inch)	0,295 inch
Nettogewicht	314 g		

### Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	5,2 mm	Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	36 mm	Bohrlochdurchmesser	5,2 mm
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm <sup>2</sup>	Schlitzabstand	11 mm
Schlitzbreite	5,2 mm	Schlitzlänge	25 mm
Stärke	1 mm		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>