Greep uit de online catalogus

SACB-4/ 4-L-C GG SCO P

Artikelnummer: 1452864



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452864

Sensor-/actorbox-basiselement, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting, afscherming: nee

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 553728
sales group	D100
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 119 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning	24 V DC
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
stroombelastbaarheid per I/O-signaal	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A
nominale stroom totaal	10 A
aantal polen	4

aantal steekplaatsen	4
beschermklasse	IP65
	IP67
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C
aansluitmethode sensor/actor	M12-SPEEDCON-busconnector

Lokale diagnosefunctie

lokale diagnose	Voedingsspanning led groen
	statusindicatie I/O led geel

Stamkabelgegevens

aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm
aandraaimoment borgschroef	0,4 Nm

Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal gietmassa	PUR
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	PA
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	Sn
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA
materiaal schroefdraadhuls	PBT
materiaal O-ring	NBR
materiaal afdichting	NBR (aansluitkap)

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Toelatingen

toelatingen cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Relaisschildje-Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Relaisschildje-Zackband, stroken, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
aansluitkap		
1401391	SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/	Aansluitkap, toepasbaar voor Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/ PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee
1453054	SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P	Aansluitkap, toepasbaar voor Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
1453067	SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P	Aansluitkap, toepasbaar voor Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

1453229	SACB-C-H180-8/16 SCO P	Aansluitkap met geïntegreerde connector, voor M12 SPEEDCON-sensor-/actorboxen met kunststof schroefdraad en steekbare schroefaansluiting, voor 4, 6 of 8 steekplaatsen

beveiligings- en vergrendelingselementen


1553129	PROT-MS SCO	Verschlussschraube M12 mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

gereedschap


1208445	SACC BIT M12-D20	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M12-connectoren, behalve M12-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1206463	SZK PZ2 VDE	Schroevendraaier, kruiskop PZ, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PZ 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm

Tekeningen

Maatschets




schakelschema



schematekening

M12-steekplaats bus, 4-polig



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden