

Frequenztabelle für drahtlose Mikrofonanlagen

TV-Kanal	Kanal-Frequenzen	PW45	WMS420	WMS470	WMS4500	DMS700	IVM4500	Länderspezifische Frequenz-Zuteilungen	
								Deutschland / Österreich	Schweiz
21	470-478							Für professionelle Installationen und Touringsound In Deutschland und Österreich anmelde.- und gebührenpflichtig	In der Schweiz anmelde.- und gebührenfrei
22	478-486								
23	486-494								
24	494-502								
25	502-510								
26	510-518								
27	518-426								
28	526-534								
29	534-542								
30	542-550	PW45, Band A, 8 Kanäle	WMS420, Band A, 8 Kanäle						
31	550-558								
32	558-566								
33	566-574								
34	574-582								
35	582-590								
36	590-598								
37	598-606								
38	606-614								
39	614-622								
40	622-630								
41	630-638								
42	638-646								
43	646-654								
44	654-662								
45	662-670								
46	670-678								
47	678-686								
48	686-694								
49	694-702								
50	702-710								
51	710-718								
52	718-726								
53	726-734								
54	734-742								
55	742-750								
56	750-758								
57	758-766								
58	766-774								
59	774-782								
60	782-790								
61-64	790-823	Nur noch bis 2015 nutzbar							
65	823-832	PW45, Band M, 6 Kanäle	WMS420, Band M, 6 Kanäle	WMS470, Band 10, 823,5- 831,45					
66									
67-69	833-863	Nur noch bis 2015 nutzbar							
(ISM)	863-865	PW45 Band ISM	WMS420 Band D	WMS470(B6;ISM)				Allgemeinzuteilung, Europaweit anmelde.- und gebührenfrei	
<b>SRD (Short Range Devices)</b>									
ISM 2,4GHz	2400,0 - 2483,5 MHz	DMS Tetrad (max. 100mW)				Allgemeinzuteilung Vfg 40/2010; 2010/368/EU			

## Frequenzübersicht WMS40 MINI / PW45 / WMS420 DMS70

TV-Kanal	Kanal-Frequenzen	WMS 40 MINI	PW 45		WMS420		Länderspezifische Frequenz-Zuteilungen				
							D	A	CH		
28	526-534		Band A	530,025	Band A	530,025	Für professionelle Installationen und Touringsound, anmelde- und gebührenpflichtig	anmelde- und gebührenpflichtig	In der Schweiz anmelde- und gebührenfrei		
		532,700		532,700							
29	534-542			540,000		540,000					
		541,900		541,900							
30	542-550			546,775		546,775					
31	550-558		557,500	557,500							
		557,900	557,900								
32	558-566		559,000	559,000							
33 - 37	566 - 606	Nur WMS 470 und WMS 4500 verfügbar									
39	614-622				Band U2	614,100					
						614,500					
						616,900					
						618,900					
						620,500					
40	622-630					625,900					
						629,100					
						629,900					
41 - 55	630-742	Nur WMS 470 und WMS 4500 verfügbar									
55	742-750		Band B1	748,100	Band B1	748,100					
				748,500		748,500					
				749,500		749,500					
				751,200		751,200					
56	750-758			751,900		751,900					
57	758-766										
58	766-774										
59	774-782		Band B2	774,100	Band B2	774,100					
				774,500		774,500					
				775,500		775,500					
				777,200		777,200					
				777,900		777,900					
60	782-790										
61-64	790 - 823	Alte Frequenzen									
65 - 66	Mittellücke		Band M	826,300	Band M	826,300	allgemein zugeteilt Vfg. 9 / 2011	gebührenpflichtig B.GBl. II Nr. 068/2011	allgemein zugeteilt 784.101.21 / RIR 1009		
				826,850		826,700					
				827,800		828,450					
				828,200		819,050					
				830,500		829,900					
			831,200	831,000							
67-69	833 - 862	Alte Frequenzen									
ISM	863-865	ISM1 melonen gelb 863,100	Band D, ISM	863,100	Band D, ISM	1-3 kompatibel	Europaweit anmelde- und gebührenfrei				
		ISM2 hellgrau 864,375		863,700		CH1 863,100					
		ISM3 cyclam 864,850		864,100		CH2 863,500					
				864,900		CH3 864,900					
						A-D kompatibel					
				CHA 863,100							
				CHB 863,675							
				CHC 864,525							
				CHD 864,900							
<b>SRD (Short Range Devices)</b>											
ISM 2,4GHz	2400,0 - 2483,5 MHz	DMS Tetrad (max. 100mW)						Vfg 40/2010; 2010/368/EU	2010/368/EU	2010/368/EU	

### Allgemeine Informationen zur Frequenzteilung in Deutschland:

Frequenzen von 470 - 790 MHz können seit dem 01.08.2014 genehmigungspflichtig zugeteilt werden  
Pro Antrag werden bei einer Gültigkeit von 10 Jahren 130,- Euro fällig, jede genehmigte Frequenz kostet 10,- Euro im Jahr  
ausgenommen sind die Europaweit allgemein zugeteilten ISM- Frequenzen.

### Allgemeine Informationen zur Frequenzteilung in Österreich:

Frequenzen von 470 - 790 MHz werden genehmigungspflichtig zugeteilt werden  
Pro Sender werden Gebühren in Höhe von 51,53 € mit einer Gültigkeit von 10 Jahren erhoben.  
Unabhängig von der genutzten Frequenz und der Anwendung.

### Allgemeine Informationen zur Frequenzteilung in der Schweiz::

seit dem 01.01.2013 sind die Frequenzen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen anmelde- und gebührenfrei

# High Definition Audio Performance

- Low Operating Cost – Single Battery
- Integrated Autosquelch
- Plug & Play

**PT 40 MINI**  
Pocket Transmitter

**SR 40 MINI**  
Stationary Receiver

**MKG L**  
Instrument Cable

INSTRUMENTAL SET




# WMS 40 PRO MINI

## WIRELESS-ULTRA HIGH FREQUENCY

**HDAP**  
High Definition  
Audio Performance

**30h**  
operation



Package Content:	Lieferumfang:	Fournitures d'origine:	Volumen de suministro:
1 Pocket Transmitter PT 40 MINI	1 Taschensender PT 40 MINI	1 Emetteur de poche PT 40 MINI	1 Transmisor de bolsillo PT 40 MINI
1 AA size battery	1 Batterie, Größe AA	1 Pile, dimension AA	1 Pila tamaño AA
1 Cable MKG L	1 Kabel MKG L	1 Câble MKG L	1 Cable MKG L
1 Stationary Receiver SR 40 MINI	1 Empfänger SR 40 MINI	1 Récepteur SR 40 MINI	1 Receptor SR 40 MINI
1 AC Adapter	1 Netzgerät	1 Adaptateur secteur	1 Adaptador de red

www.akg.com

This product complies with national regulations of countries within and outside the EC. For details please contact your dealer.  
Warning: Using this equipment is subject to permission as required by law. Some countries may not require such permission.

Please contact your local telecommunications authority for further information. Before operating the equipment read the user manual carefully.  
**RATED** marking: The equipment may be used for its proper purpose in the countries listed on the "RATED Countries" label.

Dieses Produkt erfüllt nationale Vorschriften von Ländern in und außerhalb der EU. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.  
Warnhinweise: Für den Betrieb dieses Geräts wird eine Genehmigung benötigt. Für manche Länder ist diese jedoch nicht notwendig.

Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Regierungsbehörde für Telekommunikations-Fernverkehrsbau. Lesen Sie vor dem Betrieb die Bedienungsanleitung sorgfältig.  
Kennzeichnung nach RATED: zur bestimmungsgemäßen Verwendung in folgenden Ländern, siehe Aufkleber „RATED Countries“.

Specifications subject to change without notice. Technische Änderungen vorbehalten.  
Sans réserve de modifications techniques. Ci réservamos el diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.



Designed and engineered in Austria by AKG Acoustics. Made in China © R.G. 2500 P-43600

