Greep uit de online catalogus

US-WMT (10X4) YE

Artikelnummer: 0828952



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828952

Kabelcodering, kaart, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameter: 0,6-7 mm, Schrijfvlak: 10 x 4 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 559768
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39204910
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 187 (CAT-5-2013)

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	10 mm
breedte (a)	4,3 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC
aantal afzonderlijke schildjes	112
aantal afzonderlijke schildjes per regel	14

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden