Greep uit de online catalogus

SACC-M 8FS-3QO-0,5-M

Artikelnummer: 1441066



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441066

Sensor-/actorconnectoren, 3-polig, rechte bus M8, A-gepolariseerd, snijklemaansluiting, Materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 2,5 mm ... 5 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 515955
sales group	D121
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 16 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,6 Nm (wartelmoer)
	0,2 Nm (M8-rand)
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	PA 6
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	snijklemaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm² ... 0,5 mm²
aderdoorsnede AWG	24 ... 20
aderdiameter incl. isolatie	0,75 mm ... 1,5 mm ± 0,05 mm
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede	10
kabelbuitendiameter	2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm
aderisolatiemateriaal	PVC/PE/PP
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	klasse 2-6
statusindicatie	Nee
striplengte van de mantel	40 mm

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Afsluitkap M8 van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor M8-bussen
gereedschap		
1208461	SAC BIT M8-D10	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M8-connector en voor M8-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208487	TSD 02 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M8-connectoren
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M…momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
kabel/ader		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kabelrol, PUR, halogeenvrij, zwart, 3-polig, aderkleuren: bruin / blauw / zwart, kabellengte: 100 m
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	Kabelrol, PUR, halogeenvrij, zwart, 3-polig, aderkleuren: bruin / blauw / zwart, kabellengte: 100 m

Tekeningen

functietekening




Maatschets



Bus M8 x 1, recht

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden