

Bestückungsplan für Comp-Cards, Type: CCR-02V (48 Werte/1110 Stück)

Artikel: Kohleschicht-Widerstände

Fab: ~~VACO~~ Philips  
Yageo Europe

Bestell-Nr: CR 25 / 0207(0,33W) / ±5%

Flap 1-2

10	30x	15	15x	22	15x	33	15x	47	15x	68	15x
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

100	30x	150	30x	180	15x	220	30x	270	15x	330	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

390	15x	470	30x	560	15x	680	30x	820	15x	1K0	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1K2	15x	1K5	30x	1K8	15x	2K2	30x	2K7	15x	3K3	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Flap 2-2

3K9	15x	4K7	30x	5K6	15x	6K8	30x	8K2	15x	10K	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12K	15x	15K	30x	18K	15x	22K	30x	27K	15x	33K	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

39K	15x	47K	30x	56K	15x	68K	30x	82K	15x	100K	30x
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

150K	30x	220K	30x	330K	30x	470K	30x	680K	30x	1M	30x
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	----	-----

2xFL 24/10 CCR - 02V

Bestückungsplan für Comp-Cards, Type: CCC-32V (24 Werte/285 Stück)

Artikel: Keramik-Vielschichtkondensatoren Fab: ~~Valvo~~ Philips

Bestell-Nr: KOPU / 50V-C

1,0nF X7R ±10% RM 2,5  25 Stück	1,5nF X7R ±10% RM 2,5  10 Stück	2,2nF X7R ±10% RM 2,5  10 Stück	2,7nF X7R ±10% RM 2,5  5 Stück	3,3nF X7R ±10% RM 2,5  10 Stück	3,9nF X7R ±10% RM 2,5  5 Stück
--	--	--	---	--	---

4,7nF X7R ±10% RM 2,5  25 Stück	5,6nF X7R ±10% RM 2,5  5 Stück	6,8nF X7R ±10% RM 2,5  10 Stück	10nF X7R ±10% RM 2,5  25 Stück	15nF Z5U ±20% RM 5,0  10 Stück	22nF Z5U ±20% RM 5,0  15 Stück
--	---	--	---	---	---

27nF Z5U ±20% RM 5,0  5 Stück	33nF Z5U ±20% RM 5,0  15 Stück	47nF Z5U ±20% RM 5,0  20 Stück	56nF Z5U ±20% RM 5,0  10 Stück	68nF Z5U ±20% RM 5,0  15 Stück	100nF Z5U ±20% RM 5,0  20 Stück
--	---	---	---	---	--

150nF Z5U ±20% RM 5,0  5 Stück	220nF Z5U ±20% RM 5,0  10 Stück	330nF Z5U ±20% RM 5,0  5 Stück	470nF Z5U ±20% RM 5,0  10 Stück	680nF Z5U ±20% RM 5,0  5 Stück	1,0µF Z5U ±20% RM 5,0  10 Stück
---	--	---	--	---	--

Bestückungsplan für Comp-Cards, Type: CCC-21N (16 Werte/405 Stück)

Artikel: Polyesterfolien-Kondensatoren

Fab: Kumkang / TAE

Bestell-Nr: MCQ92M / 100V-DC /  $\pm 10\%$

1,0nF	1,5nF	2,2nF	3,3nF
50 Stück	20 Stück	30 Stück	20 Stück

4,7nF	6,8nF	10nF	15nF
60 Stück	20 Stück	60 Stück	20 Stück

22nF	33nF	47nF	68nF
25 Stück	20 Stück	25 Stück	20 Stück

0,1 $\mu$ F	0,15 $\mu$ F	0,22 $\mu$ F	0,47 $\mu$ F
25 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Bestückungsplan für Comp-Cards, Type: CCC-14N (16 Werte/270 Stck)

Artikel: Alu-Elkos mit radialen Anschlüssen Fab: TEAPO

Bestell-Nr: SE-K

1,0 $\mu$ F 50V bzw. 63V	2,2 $\mu$ F 50V bzw. 63V	4,7 $\mu$ F 63V	10 $\mu$ F 63V
40 Stück	25 Stück	30 Stück	30 Stück

22 $\mu$ F 50V bzw. 63V	47 $\mu$ F 25V	47 $\mu$ F 50V bzw. 63V	100 $\mu$ F 16V
25 Stück	25 Stück	25 Stück	20 Stück

100 $\mu$ F 63V	220 $\mu$ F 35V	470 $\mu$ F 16V	470 $\mu$ F 35V
14 Stück	8 Stück	6 Stück	6 Stück

1000 $\mu$ F 16V	1000 $\mu$ F 35V	2200 $\mu$ F 35V	4700 $\mu$ F 16V
6 Stück	4 Stück	3 Stück	3 Stück