

Datenblatt

BenQ GL2250

54,61 cm / 21,5" LED-Display

- Full-HD – 1080p/ 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Dynamischer Kontrast 12 mio.:1
- Reaktionszeit 5 ms



Panel	Modell : GL2250 Typ : 54,61 cm / 21,5" Wide TFT, TN physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p/ 16:9 Pixelabstand : 0,248 mm Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 476,64 mm x 268,11 mm Max. Farbtiefe : 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170°/ 160° Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1 Helligkeit : 250 cd/m ² Reaktionszeit : 5 ms
Eingänge	DVI Buchse : DVI-D (mit HDCP-Unterstützung) 15 Pin Sub-D Buchse : RGB Analog Unterstützte Betriebsmodi : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz / 205 MHz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgeichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation
Extras	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie Sicherung : Kensington Lock Halterung : VESA 100 mm x 100 mm Neigebereich : -5° / +20°
Energie	Netzadapter : internes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz Leistungsaufnahme (Eco Mode) : < 17 W Stromsparmmodus : < 0,3 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 5.1
Umgebung	Betrieb : 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 3,7 kg Gehäusefarbe : Schwarz glänzend Größ (H x B x T) : 399 x 524 x 173 mitgeliefertes Zubehör : Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch/Treiber-CD Garantie und Service : 2 Jahre Pickup, Repair and Return



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.08.2011

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon

BenQ

Enjoyment Matters