SAUTER **281-601**

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling)
Productfamilie	281

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	1000 g
Afleesbaarheid [d]	10 g
Resolutie	100
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Vooraf ingestelde eenheid	g

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12×12 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	225×12×12 mm
Behuizing diameter (Ø)	12 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lengte onbelast (l [Min])	225 mm
Lengte belast (l [Max])	325 mm
Lastopname (trekkracht)	Klem

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-100
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002098
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO