SAUTER **285-202**

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling)
Productfamilie	285

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	20000 g
Afleesbaarheid [d]	200 g
Resolutie	100
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Krachtrichtingen	trek
Vooraf ingestelde eenheid	g

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	370×32×32 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	370×32×32 mm
Behuizing diameter (Ø)	32 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lengte onbelast (l [Min])	370 mm
Lengte belast (l [Max])	510 mm
Lastopname (trekkracht)	Haak

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-101

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	395×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,517 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002302
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO