



SEO 3

TECHNISCHE DATEN					
LED		SCHALTER		SCHALTERFUNKTIONEN	
LED Typ	High End Power LED/ High End LED	Drehschalter		An/Aus	
Anzahl LEDs	2 Stk.	Endkappenschalter		Dynamic Switch	
Farbe	grün, orange	Frontschalter		Smart Light Technology	•
		Regler an der Batterie Box			
SPEZIFIKATIONEN					
ANSI STANDARD		POWER		LOW POWER	
Lichtstrom ⁷		100 lm		15 lm	
Leuchtweite ⁷		100 m		30 m	
Leuchtdauer ⁷		10 h		40 h	
Energietank ⁹		4,05 Wh			
Fokus		Turning Focus			
AFS		•			
AFS-Reflektorlinse		•			
Smart Light Technology		3 Lichtfunktionen			
Energie Management System		Power/Low Power/Signal			
X-LENS Technology ^{Pro}					
Fast Lock System					
Anzahl der Linsen		1 Stk.			
Länge		48,6 mm			
Kopfdurchmesser		Frontkappe: 20,8 mm			
Gewicht mit Batterien		105 g			
Oberfläche		Plastik			
Gehäusematerial		Plastik			
Reflektordurchmesser		20,8 mm			
Wasserschutzklasse		IPX6			
Bruchtest (Fallhöhe)		1,5 m			
Ladezeit					

7, 9 Fußnoten siehe letzte Seite des Produktkapitels.



SEO 3



PREIS UND LOGISTIK			
Verpackungsart	GIFT BOX	BLISTER	TEST-IT BLISTER
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Satz AAA Alkaline Batterien • Bedienungsanleitung • Karabinerhaken • Auswechselbares und waschbares Stirnband 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 AAA Sätze Alkaline Batterien • Bedienungsanleitung • Karabinerhaken • Auswechselbares und waschbares Stirnband
ARTIKELNUMMER			
	6003		6103
PREIS	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Preis, UVP (€)			
LOGISTIK			
VERPACKUNG			
Dimensionen L x B x H	10,2 x 9,5 x 10 cm		24 x 13,2 x 4 cm
Verpackungsgewicht	220 g		290 g
Verpackungsbarcode	4 029113 6003 09		4 029113 6103 53
EIGENSCHAFTEN			
<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Focus System • Smart Light Technology • Transportsicherung • Schwenkbarer Lampenkopf 		<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Komfort und wenig Gewicht • High End Power LED mit Blinkfunktion • Blendfreies rotes LED Licht 	
BATTERIE/AKKU			
Typ	AAA Alkaline Batterien		AAA Alkaline Batterien
Benötigte Anzahl Batterien/Akkus	3		3
Im Lieferumfang enthaltene Batterien/Akkus	3		6
Welche Batterien/Akkus können verwendet werden?	AAA Alkaline/NiMH/Li-Ion (nur Art.Nr. 7784)		AAA Alkaline/NiMH/Li-Ion (nur Art.Nr. 7784)
ARTIKELNUMMER			
	ZUBEHÖR		
0390	Elastisches Helmband (rutschfest, reflektierend, schwarz)		
0374	Reflektierendes Kopfband (grau)		
0373	Kopfband, grün		
0375	Kopfband, grau		
0376	Kopfband, rot		
0377	Kopfband, blau		
0397	Helmbefestigung		