KERN **CM 60-2N**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	CM

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	60 g
Afleesbaarheid [d]	0,01 g
Reproduceerbaarheid	0,02 g
Linearisatie	± 0,03 g
Resolutie	6.000
Tarrabereik	60 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	50 g (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,02 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g tl (Tw) tol
Maximale kruip (15 minuten)	40 mg
Maximale kruip (30 minuten)	80 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	85×130×25 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	70×80 mm
Afmetingen weegoppervlak	70×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	70×80×18 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	33 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **CM 60-2N**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×205×32 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,306 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761027381
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

