KERN **IFB-A01**

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Meetsysteem

Weegcel - verbinding	6-draads

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Statief hoogte	330 mm
Statief kantelbaar	✓

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-31 °C
Opslagtemperatuur [Max]	91 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	130×725×165 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	3,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761112193
REACH classificatie	geen verboden stoffen