KERN **MSB 80**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Verzendgewicht	1,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111042
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



CE
0297

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSB

Meetsysteem

Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Eenheden	cm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	882×70×28 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	880×330×100 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×615×85 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg