KERN **MSC 100**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSC

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	7,5-100cm
Meetbereik lengte [Min]	7,5 cm
Eenheden	inch/ft cm
Meetbereik lengte [Max]	100 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	1020×290×50 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	1040×290×55 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1085×70×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,919 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761194717
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

CE 0297