KERN **RPB 30K5DHM**

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Prijsweegschaal
Productfamilie	RPB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	15 kg; 30 kg
Afleesbaarheid [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Reproduceerbaarheid	0,005 kg; 0,01 kg
Linearisatie	± 0,015 kg; 0,03 kg
Minimumgewicht [Min]	0,1 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Resolutie	3.000, 3.000
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	6.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Tarrabereik	-29,99 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	30 kg (M1)
Inslingertijd	1 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,025 kg; 0,05 kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	Tscale BX6

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	15 mm
Extra scherm	15 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	283×318×100,3 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	283×375,5×486,8 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	204×263 mm
Afmetingen weegoppervlak	204×263 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief hoogte	480 mm
Statief draaibaar	✓
Statief kantelbaar	no
Meetcellen - aantal	1

Functies

Functie voor prijsberekening	✓
PLU - totaal	10
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	-
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	20

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK

KERN **RPB 30K5DHM**

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen

	US CH
Kabellengte stroomvoorziening	180 cm
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Pb
Batterij	geen batterij
Accu	6 V, 3.2 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,005 kg; 0,01 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×342×196 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,4 kg
Brutogewicht ca.	4,0 kg
Verzendgewicht	6,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761204805
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

