Greep uit de online catalogus

FFKDSA1/V-2,54- 5

Artikelnummer: 1789582

De afbeelding toont de 10-polige variant



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789582

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,54 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 90 °

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 574925
sales group	E060
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	12,6 mm
rastermaat	2,54 mm
afm. a	10,16 mm
aantal polen	5
stiftafmetingen	0,5 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	FFKDS(A)/V
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	63 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	320 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
striplengte	11 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	150 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	6 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen

toelatingen CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden