

# Stopfen - KDT-ST 3 - 3063921

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Blindtopfen, für die Tüllen CES-...-3

## Produktbeschreibung

Die Stopfen dienen dem Verschließen nicht belegter Kabeltüllen. Bei Bedarf können diese jederzeit durch entsprechende Kabel ersetzt werden.

## Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 25            |
| <b>GTIN</b>               | 4046356301381 |

## Technische Daten

### Maße

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Länge</b> | 25 mm |
|--------------|-------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Schutzart</b>                     | IP54             |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -20 °C ... 80 °C |

### Allgemein

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>            | Die Stopfen dienen dem Verschließen nicht belegter Kabeltüllen. Bei Bedarf können diese jederzeit durch entsprechende Kabel ersetzt werden. |
| <b>Material</b>                       | PA  |
| <b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b> | V0  |
| <b>Farbe</b>                          | weiß  |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27081002 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27081002 |

# Stopfen - KDT-ST 3 - 3063921

## Klassifikationen

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000451 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC002302 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002302 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002302 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30212109 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121708 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121708 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121708 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121708 |

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>