

## TCP 1A


Artikelnummer: 0712194

Abbildung zeigt die Variante TCP 2A

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0712194>

Thermischer Geräteschutzschalter, Nennstrom: 1 A,  
Nennspannung: 250 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: träge, Art der  
Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	A043
VPE	20 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 197 (TT-2011)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

<b>Maße</b>	
Breite	8,2 mm
Länge	24,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm
<b>Technische Daten</b>	
Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom $I_N$	1 A
Nennspannung $U_N$	250 V AC 65 V DC
Schaltvermögen $I_{CN}$	(6x $I_N$ für Nennströme 0,25 A bis 4 A) (8x $I_N$ für Nennströme 6 A bis 10 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C

**Approbationen**

Approbationen

CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

**Zubehör**


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Markierung</b>		
0807180	ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte flach, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm
0803595	ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm
0803647	ZBFM 5:SO/CMS	Zackbandmatte flach, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm

**Ergänzende Produkte**


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

**Zeichnungen**

Applikationszeichnung




Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen




Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Diagramm



Maßzeichnung



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten