

ECP-E-12A

Artikelnummer: 0900126

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0900126>

Elektronischer Geräteschutzschalter,
Anschlussart: Schraubanschluss, Nennstrom: 12 A,
Nennspannung: 24 V, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch,
Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement,
Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 106979
Verkaufsgruppe	A043
VPE	5 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 204 (TT-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.02.2012

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA-F

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Maße

Breite	12,5 mm
Länge	60 mm
Höhe NS 35/7,5	144 mm
Höhe NS 35/15	151,5 mm

Technische Daten

Sicherung	elektronisch
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom I_N	12 A
Nennspannung U_N	24 V DC (bis max. 32 V)
Schaltvermögen I_{CN}	(aktive Strombegrenzung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Approbationen



Approbationen UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zackband, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm

1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
---------	-----------------	---

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Montage		
0916592	TMCP CONNECT LR	Abschlussdeckel, Länge: 115 mm, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz
0916589	TMCP SOCKET M	Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten