

Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gehäuse-Oberteil, für Leiterplattenklemmen-Anschluss

Produkteigenschaften

- Werkzeuglose Montage
- Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
- Große Bestückungsfläche
- Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
- Vertiefte Etikettierflächen
- Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60 715
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
- Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
- Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
- Teilziehbarkeit der Elektronik
- Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)
- Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung
- Metall-Fußriegel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918458973

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Oberteil
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	lichtgrau

Maße

Bauhöhe	38,5 mm
Breite	17,5 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	24
Polzahl	36

Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl	12
---------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zubehör

Montagematerial

Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Zubehör

ME DH36 NS 35 - 2909895



ME DH27 NS 35 - 2908760



ME-SAS - 2853899



Einbaugehäuseoberteil

ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089



Leiterplattenklemme

MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2854092



Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Zubehör

MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - 2854102



Leiterplattengrundgehäuse

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 2853750



MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - 2853763



Blindstopfen

ME B-SA/NS 35 - 2935959



ME B-KA - 2854173



Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Zubehör

ME B-17,5 MKDSO KMGY - 2854115



ME B-17,5 MSTBO KMGY - 2853776



ME B-SA/NS 35 - 2935959



ME B-KA - 2854173



Leiterplattenstecker

FKCT 2,5/ 3-ST - 1909223



Elektronikgehäuse - ME 17,5 OT-MKDSO KMGY - 2854089

Zubehör

MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY - 1971947



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>