

Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Profilschneider, ohne Stanzwerkzeug, zur Aufnahme von 2 Wechsel-Stanzeinsätzen, mit Inch/ Millimeter-Maßschiene

Abbildung zeigt die Variante PPS CLASSIC M

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918166557

Technische Daten

Maße

Länge (b)	100 mm
Höhe	230 mm
Breite (a)	250 mm
Länge der Maßschiene	1000 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Ausführung	Inch/Millimeter

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049190
eCl@ss 7.0	21049190
eCl@ss 8.0	21049190

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385

Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Umrüstsatz

PPS-ST (3,5X12)L - 1203563



PPS-ST (4,5X12)L - 1203534



PPS-ST (5,5X12)L - 1202603



Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Zubehör

PPS-ST (6,35X15)L - 1204876



PPS-ST (6,5X15)L - 1202593



PPS-ST (3,5X12)Q - 1203550



PPS-ST (4,5X12)Q - 1203547



PPS-ST (5,5X12)Q - 1203411



PPS-ST (6,5X15)Q - 1203408



Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Zubehör

PPS-ST (3,8) - 1204892



PPS-ST (4,3) - 1202616



PPS-ST (5,3) - 1202629



PPS-ST (6,4) - 1202632



PPS-ST (7,0) - 1204889



Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Zubehör

PPS-ST (8,4) - 1202726



Profilschneider

PPS TABLE - 1206285



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>