

TCP 4A

Artikelnummer: 0712259


Abbildung zeigt die Variante TCP 2A



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0712259>

Thermischer Geräteschutzschalter, Nennstrom: 4 A,
Nennspannung: 250 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: träge, Art der
Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 848385
Verkaufsgruppe	A043
VPE	20 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 197 (TT-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße	
Breite	8,2 mm
Länge	24,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm
Technische Daten	
Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	250 V AC 65 V DC
Schaltvermögen I_{CN}	(6x I_N für Nennströme 0,25 A bis 4 A) (8x I_N für Nennströme 6 A bis 10 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0807180	ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte flach, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm
0803595	ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm
0803647	ZBFM 5:SO/CMS	Zackbandmatte flach, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

Zeichnungen

Applikationszeichnung




Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen




Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Diagramm



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten