# SAUTER **287-104**

Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor een lange levensduur



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Krachtmeter |
| Productgroep | Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling) |
| Productfamilie | 287 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegbereik [Max] | 50 g |
| Afleesbaarheid [d] | 0,5 g |
| Resolutie | 100 |
| Eenheden | g |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,3% |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 225×12,5×12,5 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 225×12,5×12,5 mm |
| Behuizing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal lasthaak | edelstaal |
| Lengte onbelast (l [Min]) | 225 mm |
| Lengte belast (l [Max]) | 330 mm |
| Lastopname (trekkracht) | Klem |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie | 961-100 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 230×26×17 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761189881 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

ISO