KERN **BIC-A02**

Oprijplaat, staal met poedercoating, voor modellen met weegplateau afmeting B×D×H 1200×1500×108 mm



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Oprijplaat

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	1200×1000×108 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1200×1000×107 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal, gepoedercoat

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1610×1035×130 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	55 kg
Brutogewicht ca.	60 kg
Verzendgewicht	60 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761193246
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS