SAUTER **287-102**

Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor een lange levensduur



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling)
Productfamilie	287

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	20 g
Afleesbaarheid [d]	0,2 g
Resolutie	100
Eenheden	g
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Vooraf ingestelde eenheid	g

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12,5×12,5 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	225×12,5×12,5 mm
Behuizing diameter (Ø)	12,2 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lengte onbelast (l [Min])	225 mm
Lengte belast (l [Max])	330 mm
Lastopname (trekkracht)	Klem

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-100

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761189874
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO