SAUTER **289-100**

Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor een lange levensduur



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeter
Productgroep	Veerbalanse (Newton-schaalverdeling)
Productfamilie	289

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	1 N
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	0,01 N; 0,05 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	1%
Eenheden	N
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Krachtrichtingen	trek
Vooraf ingestelde eenheid	N

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12,2×12,2 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	230×12,2×12,2 mm
Behuizing diameter (Ø)	12,2 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Lengte onbelast (l [Min])	230 mm
Lengte belast (l [Max])	335 mm
Lastopname (trekkracht)	Haak

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161O

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761190245
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO