KERN **BIC 600K-1S**

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BIC

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,3 kg; 0,6 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-600 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg
Weegcel - verbinding	4-draads
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	800 g
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	KELI SQB

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	5 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Afmetingen weegoppervlak	1000×1000 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	staal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Plattformkonstruktion	Glad oppervlak, gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Hold-functie	✓
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A

KERN **BIC 600K-1S**

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1090×1190×250 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	70 kg
Brutogewicht ca.	110 kg
Verzendgewicht	108 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193222
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

