KERN **BIC-A05**

Stabiel inbouwframe , staal met poedercoating, voor modellen met weegplateau afmeting B×D×H 1200×1500×108 mm



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Inbouwframe

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	1288×1588×110 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal, gepoedercoat

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1620×1300×120 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	40 kg
Brutogewicht ca.	44 kg
Verzendgewicht	44 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761193277
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS