KERN **BIC-A06**

Stabiel putframe, Staal



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Inbouwframe

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1588×1588×110 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1588×1588×107 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal, gepoedercoat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1308×1608×117 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	46 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193284
REACH classificatie	geen verboden stoffen