# SAUTER **DA 10-3**

Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Draaimomentmeter |
| Productgroep | Draaimomentmeter voor draaigrendels |
| Productfamilie | DA |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testobject diameter [Max] | 16 cm |
| Meetbereik draainmoment [Max] | 10 Nm |
| Afleesbaarheid draainmoment [d] (Nm) | 0,002 Nm |
| Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen | 1 |
| Overbelastingsbeveiliging (% van [Max]) | 120% |
| Eenheden | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Interne meetfrequentie | 1000 Hz |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,5% |
| Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden | 500 |
| Meetbereik draainmoment [Min] | 0,5 Nm |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | grafisch LCD |
| Scherm resolutie | 128×64 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 100×160×250 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 250×160×100 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, gelakt |

## Functies

| | |
|---|---|
| Grenswaardefunctie | ✓ |
| Peak-functie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 1 - 60 min |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 standaard<br>USB-Device |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |
| Batterij capaciteit | 750 mAh |
| Batterij spanning | 4,8 V |
| Batterij – enkelgewicht | 50 g |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 18 h |
| Accu oplaadtijd | 14 h |
| Batterij/accu aangesloten | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

# SAUTER **DA 10-3**

Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.

| Approval | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie | 961-120 |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 375×321×110 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,8 kg |
| Verzendgewicht | 3,7 kg |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761193376 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

**OPTION**