

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bus-Gehäuse BG – BG 1577.450

Stand : 31.08.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bus-Gehäuse BG – BG 1577.450

erstellt am: 31.08.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Sichtscheibe: aus Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 65
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Gehäuse mit Tür Sichtfenster in der Tür Montageplatte
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 400 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 155 mm
Sichtfenster:	Breite: 340 mm Höhe: 155 mm Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 92 mm
Materialstärke:	Gehäuse: 1,38 mm

Tür: 1,25 mm

Montageplatte:	Breite: 385 mm Höhe: 275 mm
Türanschlag:	unten
Ausführung Verschluss:	Vorreiber
Anzahl Verschlüsse:	1
Verschluss-Einsatz:	3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	6,95 kg
EAN:	4028177460058
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0:	27180101
eCl@ss 7.0:	27180101
eCl@ss 6.0:	27180101
eCl@ss 5.1:	27180103

Approbationen

Approbationen:  [Lloyds Register of Shipping \(EN\)](#)
 [TÜV DE](#)
 [UL + C-UL \(EN\)](#)

Erklärungen:  [Konformitätserklärung \(EN, DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technik im Detail](#)
DE

Dokumentationen:  [Anleitung \(EN, DE\)](#)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP