

Schraubendreher - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,5x3,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Abbildung zeigt die Variante SZS
0,6 x 3,5

Produkteigenschaften

- ✓ Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- ✓ Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- ✓ Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- ✓ Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918572525

Technische Daten

Maße

Länge (b)	181 mm
Breite (a)	26 mm
Klingendicke	5 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingenhöhe	100 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401

Schraubendreher - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung 

GOST 



Zeichnungen

Schraubendreher - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Piktogramm

