

Schraubendreher - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,4x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Abbildung zeigt die Variante SZS
0,6 x 3,5

Produkteigenschaften

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918019075

Technische Daten

Maße

Länge (b)	161 mm
Breite (a)	26 mm
Klingendicke	0,4 mm
Klingenbreite	2,5 mm
Klingenhöhe	80 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401

Schraubendreher - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST / GOST /

Approbationsdetails


VDE Zeichengenehmigung

GOST

Zeichnungen

Schraubendreher - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Maßzeichnung



Schraubendreher - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Piktogramm

