

# Presszange - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,14 - 1,0 mm<sup>2</sup> (hellgrün, rot), Oval-Crimp

## Produkteigenschaften

- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Entriegelbare Zwangssperre
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356453851

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	198 mm
<b>Höhe</b>	59 mm
<b>Breite (a)</b>	18 mm

### Allgemein

<b>Verpressung</b>	Oval-Crimp
<b>Kontaktart</b>	isolierte Kabelschuhe
<b>Benennung</b>	Crimpstelle 1
<b>Querschnitt min.</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Querschnitt max.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>AWG min</b>	26
<b>AWG max</b>	24
<b>Benennung</b>	Crimpstelle 2
<b>Querschnitt min.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Querschnitt max.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>AWG min</b>	24
<b>AWG max</b>	22
<b>Benennung</b>	Crimpstelle 3

# Presszange - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

## Technische Daten

### Allgemein

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	18
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails

--

## Presszange - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

Zubehör

**Gesenk**

CRIMPFOX-RCI 1/DIE - 1212056



---

### Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



---

### Zeichnungen

Produktzeichnung

