

Abisolierautomat - WF 1000 - 1212149

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung

Produkteigenschaften

- Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft ein
- Kompakter Abisolierautomat für das automatische Abisolieren von Leitern mit 0,08 bis 6 mm² Querschnitt
- Auch Sonderisolationen wie z. B. PTFE und Silikon lassen sich neben den Standard-Isolationen abisolieren
- Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden vermieden
- Individuelle Einstellung der Abisoliermaße geschieht über Drehknöpfe und wird visuell auf dem großen Display angezeigt
- Mehradrige Leitungen bis 6 mm Durchmesser können ebenso abisoliert werden
- Teilabzug der Isolation ist möglich

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356457026

Technische Daten

Maße

Länge (b)	363 mm
Höhe	221 mm
Breite (a)	141 mm
Durchmesser Leitereinführöffnung	6,00 mm

Allgemein

Verpressung	trapezförmig
Arbeitstakt	0,3 s
Leistungsaufnahme	160 VA
Maximaler Durchlass	6
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
Abisolierlänge minimal	3 mm
Abisolierlänge maximal	20 mm
Teilabzugslänge minimal	2 mm
Teilabzugslänge maximal	20 mm

Abisolierautomat - WF 1000 - 1212149

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Messer

WF 1000/SB - 1212279



Zeichnungen

