# KERN **OBB-A1478**

Achromatisch objectief, 40x /0,65 (geveerd) W.D. (0,53 mm)




## Pictogrammen

**STANDARD**




## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop objectief achromatisch |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Objektiev

| | |
|---|---|
| Objectiev vergroting | 40x |
| Objectiefkwaliteit | Achromatisch |
| Numerieke apertuur | 0,65 |
| Objectiev werkende afstand | 0,53 mm |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 65×40×40 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,60 kg |
| Verzendgewicht | 0,6 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761197534 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |