

# Multifunktionswerkzeug - PPS CD M - 1207569

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm

## Produkteigenschaften

- Hebelübersetzung und eine besondere Schneidengeometrie ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt
- Metrische Maßschiene mit verstellbarem Anschlag
- Schnittbreite 125 mm
- Sicherheit durch Greifschutz
- Materialstärke bis 2,5 mm

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918895204

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	280 mm
Höhe	290 mm
Breite (a)	285 mm
Klingenbreite	125 mm
Länge der Maßschiene	1000 mm

### Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Stahl mit Kunststoffgriff

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049190

# Multifunktionswerkzeug - PPS CD M - 1207569

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	21049190
eCl@ss 8.0	21049190

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

## Approbationen

---

GOST /

---

Approbationsdetails

GOST
------

## Zubehör

### Messer

PPS CD BLADE - 1207572



PPS CD M COHO - 1208995



# Multifunktionswerkzeug - PPS CD M - 1207569

Zubehör

**Profilschneider**

PPS TABLE - 1206285



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>