

# Schraubendreher - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Bild zeigt Variante SZF 1

## Produkteigenschaften

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4046356589826

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	145 mm
<b>Breite (a)</b>	22 mm
<b>Klingendicke</b>	0,4 mm
<b>Klingenbreite</b>	2,5 mm
<b>Klingenhöhe</b>	75 mm

### Allgemein

<b>Bauform</b>	Schlitz
<b>Ausführung</b>	gerade
<b>Material</b>	Legierter Werkzeugstahl
<b>Prüfnorm</b>	DIN/ISO 2380-1

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21040401
<b>eCl@ss 4.1</b>	21040401
<b>eCl@ss 5.0</b>	21040401
<b>eCl@ss 5.1</b>	21040401

# Schraubendreher - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

### ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518


## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

## Schraubendreher - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

Piktogramm

